

AEG

Pistosaha, Tyyppi: STEP1200XE



Tilaustiedot

Tilausnumero	078213 STEP1200XE
GTIN	4002395192762
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

Vankat ja yleiskäyttöiset pistosahat, metallinen koneistokotelo ja ylikuormasuoja.

Pikakiinnitysjärjestelmä FIXTEC pistosahan terän työkaluttomaan vaihtoon parissa sekunnissa.

Kytkestävä heiluri-isku takaa optimaalisen työstötuloksen ja lastunpoiston, sahanterän kuluminen jää vähäiseksi.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lastusuojan.

Mukana 2 x sahanterä, imuadapteri, liukupohja, verkkokaapeli 4 m, kuljetuslaukku.

Huomautus:

Pistosahan terät nroista 5888400 – 5888551.

Tekninen kuvaus

suurin sahauspaksuus, puu	135 mm
Heiluri-isku	4-kertainen
Sopivat pistosahan terät	588400–588551
suurin sahauspaksuus, teräs	10 mm
Paino	2,4 kg

Jiirin asetus	kyllä
Tehonkulutus	730 W
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	10,5 m/s ²
Erityisominaisuus	yleiskäyttöinen
Iskutiheys	500 - 3000 min ⁻¹
työkaluton työkalun vaihto	kyllä, FIXTEC-järjestelmä
Valmistajamerkintä	STEP1200XE
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Rakenne	sauvamalli
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Sahat

Tarvikkeet

Pistosahanteräsarja merkintä T318A	588400 T318A
Pistosahanteräsarja merkintä T118A	588400 T118A
Pistosahanteräsarja merkintä T118AF	588400 T118AF
Pistosahanteräsarja merkintä T118B	588400 T118B
Pistosahanteräsarja merkintä T127D	588400 T127D
Pistosahanteräsarja merkintä T318B	588400 T318B
Pistosahanteräsarja merkintä T118AHM	588400 T118AHM