

**Garant****CNC-arkistohylly, Leveys 1500 mm, työkaluvarsille: SK50****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 970665 SK50   |
| GTIN         | 4045197489197 |
| Tuoteluokka  | 91L           |

**Kuvaus****HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Teräslevyalustat, muoviset GARANT-työkalunpitimet. Etupuolella neliruuvirakenne alhaalla vakautta varten. **Säätöalueen syvyys 130 mm.** Lukittavissa **vaakasuoraan 90°** ja **viistoon 120°.**

**Sopii :**

Asennetaan **ripustamalla tukipylväisiin (ryhmä 92), CNC-hylly nro 970680 ja materiaalivaunu nro 918590 koko 1000 (ryhmä 91).**

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Kantavuus tukipylväissä 25 kg;

CNC-hyllyjen ja materiaalivaunujen kantavuus 50 kg

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 80 mm

Syvyys: 155 mm

Työkalupitimien lukumäärä: 11

Akseliväli A: 115 mm

Tukipylväiden ripustimien kantavuus: 25 kg

CNC-hyllyjen ja materiaalivaunujen kantavuus: 50 kg

**Tekninen kuvaus**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Syvyys                    | 155 mm |
| Työkalupitimien lukumäärä | 11     |

|  |   |
|--|---|
| Korkeus                                      | 80 mm   |
| Akseliväli A                                 | 115 mm  |
| Leveys                                       | 1500 mm   |
| työkaluvarsille                              | SK 50   |
| Tukipylväiden ripustimien kantavuus          | 25 kg   |
| CNC-hyllyjen ja materiaalivaunujen kantavuus | 50 kg   |
| Käyttöalue                                   | CNC-hylly   |
| Materiaalin paksuus                          | 1,5 mm  |
| Värivalikoima                                | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotenimen määrite                           | Leveys 1500 mm  |
| Tuotetyyppi                                  | Hyllytaso   |

## Tarvikkeet

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Muoviholkki Tyyppi SK50 | 947390 SK50 |
|-------------------------|-------------|