



## Käsinepari Camapur® Cut 627+, Käsineen koko: 7



### Tilaustiedot

Tilausnumero	094476 7
GTIN	4008198862772
Tuoteluokka	04Q

### Kuvaus

**Malli:**

**Camapur® Cut 627+.** Joustava viiltosuojäkäsine asennustyöhön kuivissa ja hieman öljyisissä työympäristöissä. Ohut PU-pinnoite mahdollistaa hyvän käyttömukavuuden ja parantaa hengittävyyttä. Pitävä ote myös kevyesti öljyisistä kappaleista. Soveltuu erityisesti peltien työstöön ja asennustöihin, joihin liittyy keskisuuri viiltoriski.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Käsineen koko	7
Valmistajamerkintä	Camapur Cut 627+
Märkäpito	Kohtalainen
Sormituntuma	Hyvä

Hengittävyys	Erittäin hyvä
EN 388 viiltolujuus	3
EN 388 hankauksenkestävyys	4
EN 388 jatkorepäisylujuus	4
Pinnoitemateriaali	PU
silikoniton	kyllä
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Öljypito	Kohtalainen
Ei sisällä DMF:ää	kyllä
Istuvuus	Erittäin hyvä
Sarja	Camapur®
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Sisältö	14
Neulosteknologia	13G
sähköstaattinen ominaisuus	0,3 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
EN 388	4341X
Rungon materiaali	HPPE
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	harmaa / musta
Paino	73 g
Pituus	240 - 260 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	B
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet

