

Hyllytaso-lisähyllykkö, Syvyys 500 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 2000/750mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 990546 2000/750 |
| GTIN | 4004514237811 |
| Tuoteluokka | 96P |

Kuvaus

Malli:

T-profiilikehys ja lokerotasot sinkityt. Saatavana maksimi**hyllykuormalla** 250 kg tasoa kohti. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Nopeasti koottava helpon pistokiinnikerakenteen ansiosta.

Lattiaan kohdistuva kuormitus: korkeudella 2000 mm 1300 kg, korkeudella 2500 mm 1700 kg, korkeudella 3000 mm 2300 kg.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Perushyllystö: Nimellispituus + 60 mm

Lisähyllystö: Nimellispituus +6 mm

Rungon syvyys yhteensä: Nimellissyvyys + 36 mm

Käyttö:

Soveltuvat teollisuuteen, käsityöammattilaisille, kauppaan, hallintoon, arkistointiin jne., kun kaivataan optimaalista tilankäyttöä.

Toimituksen sisältö:

Perushyllystö ja poikkituet. Yksi poikkituki hyllytasoa kohden.

Huomautus:

- **Kiinnitysjalat sisältyvät toimitukseen.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**

- **Sopiva lattia-ankurointi nro 990854.**
- **Käytettävissä yksipuolisina, koska vahvikkeina ristikkäistuet.**
- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

| | |
|---|---------------|
| Korkeus | 2000 mm |
| Profiilikehysten lukumäärä | 1 |
| Lokeroalustojen määrä | 5 |
| hyllykorkeus | 2000 mm |
| Syvyys | 536 mm |
| Asennusmitta lisähyllystölle leveys | 756 mm |
| Leveys | 756 mm |
| hyllystörakenne | Lisähyllistö |
| Hyllytasohn syvyys | 500 mm |
| hyllystön syvyys | 500 mm |
| Hyllytason leveys | 750 mm |
| suurin lattiaan kohdistuva kuorma | 1300 kg |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 250 kg |
| Hyllytason paksuus | 40 mm |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm |
| Asennusmalli | Vetohyllistö |
| Materiaali | Sinkityt |
| Tuotenimen määrite | Syvyys 500 mm |
| Tuotetyyppi | Tasohyllykkö |