



## Käsinepari 6705, Käsineen koko: 9



### Tilaustiedot

Tilausnumero	094530 9
GTIN	4059904096639
Tuoteluokka	09H

### Kuvaus

**Malli:**

6705. PU-pinnoite on erittäin hengittävä ja antaa liikkumisen vapautta töissä, joita tehdään kuivissa mutta ei öljyisissä ympäristöissä.

**Kuvaus mainosteksti:**

Viiltosuojakäsine (luokka 5), jossa **erinomainen hinta-laatusuhde**.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Käsineen koko	9
EN 388 viiltolujuus	5
Sormituntuma	Hyvä
silikoniton	kyllä

Istuvuus	Hyvä
Pinnoitemateriaali	PU
Märkäpito	Kohtalainen
Öljypito	Kohtalainen
EN 388 lävistyslujuus	2
EN 388 hankauksenkestävyys	4
Hengittävyys	Hyvä
Ei sisällä DMF:ää	ei
Kuumuussuoja	Hyvä
EN 388 jatkorepäisylujuus	4
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	10
Neulosteknologia	13G
EN 388	4442C
EN 407	X1XXXX
Rungon materiaali	Taeki
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	musta / harmaa
Standardi	EN 407
Paino	31,8 g
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet