


## Kaltevahyllytaso, sinkitty, välikön leveys 1000 mm, Leveys 1000 mm, Syvyys: 800mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	990610 800
GTIN	4004514218841
Tuoteluokka	96P

### Kuvaus

#### Malli:

Vaakasuuntaiset väliserotit voidaan asettaa 50 mm:n välein. Etummainen pitkittäskiinnike on 15 mm korkeampi ja estää näin tavaroiden putoamisen.

#### Toimituksen sisältö:

sisältää 5 väliseinää, 2 pitkittäskiinnikettä ja 2 sivujohdetta.

### Tekninen kuvaus

Leveys	1000 mm
Syvyys	800 mm
sopii vinotasohyllykköön	990600–990602
Hyllyn rakenne	uritettu hyllytaso
Hyllyn rakenne	hyllytaso, jossa vierintäreunus
Hyllyn rakenne	kiinteästi asennettu hyllytaso
Käyttöalue	Vinotasohyllykkö
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	150 kg
Hyllytason paksuus	25 mm
Materiaali	Sinkityt
Tuotenimen määrite	Leveys 1000 mm

Tuotetyyppi

Lokeroalusta