

## Kaltevataso-perushyllykkö, Leveys 1000 mm, Syvyys: 500mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	990600 500
GTIN	4004514249197
Tuoteluokka	96P

### Kuvaus

#### Malli:

Kaltevatasoinen hylly/kanban-hylly, jota voidaan käyttää molemmin puolin, ihanteellinen first-in-first-out -varastointiin, koska varastoidut tavarat liukuvat eteenpäin sileillä sinkityillä hyllyillä.

T-profiilikehys ja hyllytasot sinkityt. Saatavilla **enintään 150 kg:n hyllykuormalla kaltevaa hyllyä kohti**. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n rasterilla. n väleissä. Voidaan käyttää kummaltakin puolelta. **Hylly-yksikön kuormitus: Kantavuus ovea kohti: 1300 kg.**

Asennusmitta Perushyllystö: 1060 mm.

Vaakasuntaiset välierottimen voidaan asettaa 50 mm:n välein. Etummainen pitkittäskiinnike on 15 mm korkeampi ja estää näin tavaroiden putoamisen.

#### Kuvaus:

#### Kasausmitat:

**Perushyllystö:** Nimellispituus + 60 mm

**Lisähyllystö:** Nimellispituus + 6 mm

**Rungon syvyys yhteensä:** Nimellissyvyys + 36 mm

#### Käyttö:

Muoviastioiden, avoimien säilytyslaatikoiden, pahvilaatikoiden jne. säilytykseen.

#### Toimituksen sisältö:

7 kaltevaa tasoa, jokaisessa 5 välierotinta, 2 pitkittäskiinnikettä, 2 sivujohdetta ja 1 suora peitetaso, mukana kiinnitysjalat.

#### Huomautus:

- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**
- **Sopiva lattiakiinnitin nro 990854.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

## Tekninen kuvaus

Korkeus	2000 mm
Asiakasasennus	kyllä
Asennusmitta perushyllystölle leveys	1060 mm
Syvyys	536 mm
Lokeroalustojen määrä	7
Leveys	1060 mm
hyllystön syvyys	500 mm
hyllyn leveys	1000 mm
hyllykorkeus	2000 mm
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	1300 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	150 kg
Hyllytason paksuus	25 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Materiaali	sinkitty
Tuotenimen määrite	Leveys 1000 mm
Tuotetyyppi	Vinotasohyllykkö

## Tarvikkeet

Kaltevahyllytaso, sinkitty, välikön leveys 1000 mm Syvyys 500 mm	990610 500
Kiinnitysjalca	990852