

**Käsinepari Waredex Work® 550, Käsineen koko: 9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094545 9
GTIN	4008198955092
Tuoteluokka	04Q

Kuvaus**Malli:**

Waredex Work® 500. Hyvä tartuntavarmuus öljyisiä tai märkiä esineitä käsiteltäessä karhennetun polyuretaanipinnoituksen ansiosta. Hyvä istuvuus ja tunto huolehtivat käyttömukavuudesta. Erittäin hyvä viillonkestävyys yhdessä mekaanisen esteen kanssa.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Sormituntuma	Hyvä
Valmistajamerkintä	Waredex Work 550
EN 388 viiltolujuus	5
Ei sisällä DMF:ää	kyllä
Hengittävyys	Erittäin hyvä

Märkäpito	Kohtalainen
EN 388 hankauksenkestävyys	4
Istuvuus	Erittäin hyvä
silikoniton	kyllä
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Käsineen koko	9
Öljypito	Kohtalainen
EN 388 jatkorepäisylujuus	4
Pinnoitemateriaali	PU
Suojausluokka	Luokka II
Käsinytppi	Leikkaussuojakäsineet
Sisältö	16
Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi
Neulosteknologia	13G
sähköstaattinen ominaisuus	0,2 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
EN 388	4541X
Rungon materiaali	HPPE, lasi
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	harmaa / beige
Paino	75 g
Pituus	255 - 265 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet

