

Kaltevataso-perushyllykkö, Leveys 1000 mm, Syvyys: 600mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	990600 600
GTIN	4004514249203
Tuoteluokka	96P

Kuvaus

Malli:

Kaltevatasoinen hylly/kanban-hylly, jota voidaan käyttää molemmin puolin, ihanteellinen first-in-first-out -varastointiin, koska varastoidut tavarat liukuvat eteenpäin sileillä sinkityillä hyllyillä.

T-profiilikehys ja hyllytasot sinkityt. Saatavilla **enintään 150 kg:n hyllykuormalla kaltevaa hyllyä kohti**. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n rasterilla. n väleissä. Voidaan käyttää kummaltakin puolelta. **Hylly-yksikön kuormitus: Kantavuus ovea kohti: 1300 kg.**

Asennusmitta Perushyllystö: 1060 mm.

Vaakasuntaiset väliserotit voidaan asettaa 50 mm:n välein. Etummainen pitkittäskiinnike on 15 mm korkeampi ja estää näin tavaroiden putoamisen.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Perushyllystö: Nimellispituus + 60 mm

Lisähyllystö: Nimellispituus + 6 mm

Rungon syvyys yhteensä: Nimellissyvyys + 36 mm

Käyttö:

Muoviastioiden, avoimien säilytyslaatikoiden, pahvilaatikoiden jne. säilytykseen.

Toimituksen sisältö:

7 kaltevaa tasoa, jokaisessa 5 väliserotinta, 2 pitkittäskiinnikettä, 2 sivujohdetta ja 1 suora peitetaso, mukana kiinnitysjalat.

Huomautus:

- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**
- **Sopiva lattiakiinnitin nro 990854.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

Asiakasasennus	kyllä
Asennusmitta perushyllystölle leveys	1060 mm
Lokeroalustojen määrä	7
Korkeus	2000 mm
Syvyys	636 mm
Leveys	1060 mm
hyllystön syvyys	600 mm
hyllyn leveys	1000 mm
hyllykorkeus	2000 mm
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	1300 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	150 kg
Hyllytason paksuus	25 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Materiaali	sinkitty
Tuotenimen määrite	Leveys 1000 mm
Tuotetyyppi	Vinotashyllykkö

Tarvikkeet

Kaltevahyllytaso, sinkitty, välikön leveys 1000 mm Syvyys 600 mm	990610 600
Kiinnitysjalca	990852