



Käsinepari 6705, Käsineen koko: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	094530 10
GTIN	4059904096653
Tuoteluokka	09H

Kuvaus

Malli:

6705. PU-pinnoite on erittäin hengittävä ja antaa liikkumisen vapautta töissä, joita tehdään kuivissa mutta ei öljyisissä ympäristöissä.

Kuvaus mainosteksti:

Viiltosuoja käsine (luokka 5), jossa **erinomainen hinta-laatusuhde**.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

silikoniton	kyllä
Märkäpito	Kohtalainen
Ei sisällä DMF:ää	ei
Hengittävyys	Hyvä

Kuumuussuoja	Hyvä
EN 388 hankauksenkestävyys	4
Istuvuus	Hyvä
EN 388 jatkorepäisylujuus	4
Sormituntuma	Hyvä
EN 388 viiltolujuus	5
Pinnoitemateriaali	PU
Käsineen koko	10
EN 388 lävistyslujuus	2
Öljypito	Kohtalainen
Käsintyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	10
Neulosteknologia	13G
EN 388	4442C
EN 407	X1XXXX
Rungon materiaali	Taeki
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	musta / harmaa
Standardi	EN 407
Paino	31,8 g
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet