

## Kaltevataso-lisähyllikkö, Leveys 1000 mm, Syvyys: 800mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	990602 800
GTIN	4004514218810
Tuoteluokka	96P

### Kuvaus

#### Malli:

Kaltevatasoinen hylly/kanban-hylly, jota voidaan käyttää molemmin puolin, ihanteellinen first-in-first-out -varastointiin, koska varastoidut tavarat liukuvat eteenpäin sileillä sinkityillä hyllyillä.

T-profiilikehys ja hyllytasot sinkityt. Saatavilla **enintään 150 kg:n hyllykuormalla kaltevaa hyllyä kohti**. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n rasterilla. n väleissä. Voidaan käyttää kummaltakin puolelta. **Hylly-yksikön kuormitus: Kantavuus ovea kohti: 1300 kg.**

Asennusmitta Lisähyllistö: 1006 mm.

Vaakasuntaiset väliserotit voidaan asettaa 50 mm:n välein. Etummainen pitkittäskiinnike on 15 mm korkeampi ja estää näin tavaroiden putoamisen.

#### Kuvaus:

#### Kasausmitat:

**Perushyllistö:** Nimellispituus + 60 mm

**Lisähyllistö:** Nimellispituus + 6 mm

**Rungon syvyys yhteensä:** Nimellissyvyys + 36 mm

#### Käyttö:

Muoviastioiden, avoimien säilytyslaatikoiden, pahvilaatikoiden jne. säilytykseen.

#### Toimituksen sisältö:

7 kaltevaa tasoa, jokaisessa 5 väliserotinta, 2 pitkittäskiinnikettä, 2 sivujohdetta ja 1 suora peitetaso, mukana kiinnitysjalat.

#### Huomautus:

- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**
- **Sopiva lattiakiinnitin nro 990854.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

## Tekninen kuvaus

Asiakasasennus	kyllä
Lokeroalustojen määrä	7
Syvyys	836 mm
Asennusmitta lisähyllystölle leveys	1006 mm
Korkeus	2000 mm
Leveys	1006 mm
hyllystön syvyys	800 mm
hyllyn leveys	1000 mm
hyllikorkeus	2000 mm
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	1300 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	150 kg
Hyllytason paksuus	25 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllistö
Materiaali	sinkitty
Tuotenimen määrite	Leveys 1000 mm
Tuotetyyppi	Vinotashyllykkö

## Tarvikkeet

Kaltevahyllytaso, sinkitty, välikön leveys 1000 mm Syvyys 800 mm	990610 800
Kiinnitysjalca	990852