

# uvex

## Käsinepari uvex C300 foam, Käsineen koko: 7



### Tilaustiedot

Tilausnumero	094480 7
GTIN	4048612021811
Tuoteluokka	04W

### Kuvaus

#### Malli:

**uvex 300 -sarja** Kevyessä, innovatiivisessa käsineessä, jossa on hyödynnetty Bamboo-TwinFlex®-teknologiaa, on hyvä viiltosuoja ja hankauksenkesto sekä miellyttävä käyttötuntuma. uvex climazone -menetelmä mahdollistaa suuren joustavuuden, käsineen hyvän ilmanvaihdon ja samalla hyvän kosketustuntuman. Öko-Tex®-standardi 100, ei sisällä silikonia. C300 foam. Soft-Grip-vaahtopinnoite antaa varman pidon kosteissa työympäristöissä.

#### Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

#### Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

EN 388 lävistyslujuus	2
Öljypito	Kohtalainen
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Ei sisällä DMF:ää	kyllä

EN 388 hankauksenkestävyys	4
EN 388 jatkorepäisylujuus	4
Käsineen koko	7
Pinnoitemateriaali	PU
Istuvuus	Erittäin hyvä
EN 388 viiltolujuus	3
silikoniton	kyllä
Sormituntuma	Erittäin hyvä
Märkäpito	Kohtalainen
Hengittävyys	Hyvä
Sarja	uvex C300
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
EN 388	3X42C
Rungon materiaali	Polyamidi, HPPE, lasi, bambu, puu
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	musta
Paino	14,9 g
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojausluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet