

**Käsinepari Waredex Work® 550, Käsineen koko: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094545 10
GTIN	4008198755005
Tuoteluokka	04Q

**Kuvaus****Malli:**

**Waredex Work® 500.** Hyvä tartuntavarmuus öljyisiä tai märkiä esineitä käsiteltäessä karhennetun polyuretaanipinnoituksen ansiosta. Hyvä istuvuus ja tunto huolehtivat käyttömukavuudesta. Erittäin hyvä viillonkestävyys yhdessä mekaanisen esteen kanssa.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Märkäpito	Kohtalainen
Öljypito	Kohtalainen
Valmistajamerkintä	Waredex Work 550
EN 388 viiltolujuus	5

Pinnoitemateriaali	PU
Ei sisällä DMF:ää	kyllä
EN 388 jatkorepäisylujuus	4
silikoniton	kyllä
Istuvuus	Erittäin hyvä
EN 388 hankauksenkestävyys	4
Sormituntuma	Hyvä
Käsineen koko	10
Hengittävyys	Erittäin hyvä
Käsinetyyppi	Leikkaussuojakäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	16
Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi
Neulosteknologia	13G
sähköstaattinen ominaisuus	0,2 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
EN 388	4541X
Rungon materiaali	HPPE, lasi
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	harmaa / beige
Paino	75 g
Pituus	255 - 265 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojausluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet

