

**uvex****Käsinepari uvex C500 foam, Käsineen koko: 10**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	094550 10
GTIN	4048612015131
Tuoteluokka	04W

## Kuvaus

**Malli:**

uvex C500 foam. Silikoniton käsine, jonka mekaaninen hankauksenkesto on hyvä ja tarttumisvarmuus erittäin hyvä kuivissa ja kosteahkoissa ympäristöissä. Sopii 100 °C:n kosketuslämpöön.

**uvex 500 -sarja.** Bamboo TwinFlex® -teknologian mukainen viiltosuojakäsine sisältää bambuviskoosia, HPPE:tä ja polyamidia ja mahdollistaa hyvän käyttömukavuuden sekä edistyksellisen ilmanvaihdon.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

## Tekninen kuvaus

EN 388 lävistyslujuus	2
Ei sisällä DMF:ää	ei
Kuumuussuoja	Ei tiedossa

Istuvuus	Erittäin hyvä
Öljypito	Kohtalainen
Märkäpito	Kohtalainen
EN 388 jatkorepäisylujuus	4
Sormituntuma	Erittäin hyvä
EN 388 hankauksenkestävyys	4
silikoniton	kyllä
Hengittävyys	Hyvä
EN 388 viiltolujuus	5
Käsineen koko	10
Sarja	uvex C500
Suojausluokka	Luokka II
Käsintyyppi	Leikkaussuojakäsineet
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
EN 388	4X42C
EN 407	X1XXXX
Rungon materiaali	Polyamidi, HPPE, lasi, bambu, puu
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	antrasiitti / lime
Standardi	EN 407
Paino	32,8 g
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojausluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet

