

## Leveä-välikkeinen lisähyllykkö, Syvyys 500 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 3000/2250mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	990715 3000/2250
GTIN	4004514215383
Tuoteluokka	96P

### Kuvaus

#### Malli:

Sinkitty T-profiilirunko. MULTI<sup>plus</sup> 250, sinkityt teräslevystä valmistetut lokerotasot. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Yksinkertaisesti kiinnitetyt poikkituet mahdollistavat nopean kokoamisen. Suurin **välikön kuormitus:** 400 kg. **Lattiaan kohdistuva kuormitus:** korkeudessa 2000 mm 1200 kg, korkeudessa 2500 mm 1600 kg, korkeudessa 3000 mm 2000 kg.

#### Kuvaus:

##### Rakennemitat:

**perushyllykkö:** nimellispituus + 60 mm

**lisähyllykkö:** nimellispituus + 6 mm

**Rungon syvyys yhteensä:** nimellissyvyys + 36 mm

**Palkkien korkeus:** 65 mm

##### Käyttö:

Kookkaiden ja tilaa vievien esineiden säilytykseen. Lyhyet toimeksiantotiet molemminpuolisen hyödyllisyyden ansiosta.

##### Huomautus:

- **Hyllyn leveydestä riippuen hyllytasot asetetaan segmentteihin. Segmentit: 750 mm ja 1000 mm.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen. Sopiva lattiakiinnike nro 990854.**

- **Leveät hyllystöt WS 2000 ovat yhteensopivia hyllytasohyllyjen nro 990500 – 990554 kanssa, joissa voidaan käyttää myös muita mittoja ja osia. Kerromme sinulle mielellämme myös muista mahdollisuuksista. Ota meihin yhteyttä.**
- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm. Sallittua lattian kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

## Tekninen kuvaus

Säilytystasojen lukumäärä	5
hyllystörakenne	Lisähyllystö
Säilytystason materiaali	Teräspelti, sinkitty
Korkeus	3000 mm
Leveys	2256 mm
Asiakasasennus	kyllä
Asennusmitta lisähyllystölle leveys	2256 mm
Hyllytasohn syvyys	500 mm
Hyllytason leveys	2250 mm
Syvyys	537 mm
hyllystön syvyys	500 mm
hyllyn leveys	2250 mm
hyllykorkeus	3000 mm
Välikön kuormitus	400 kg
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	1800 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	400 kg
Hyllytason paksuus	40 mm
Vaakapalkkien korkeus	65 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Materiaali	sinkitty
Tuotenimen määrite	Syvyys 500 mm

Tuotetyyppi

Leveä hyllystö

---

**Tarvikkeet**

Teräspeltinen hyllytaso, sinkitty Syvyys 500 mm

990800 500

Kiinnitysalku

990852