



Käsinepari Waredex Work® 550, Käsineen koko: 11



Tilaustiedot

Tilausnumero	094545 11
GTIN	4008198755012
Tuoteluokka	04Q

Kuvaus

Malli:

Waredex Work® 500. Hyvä tartuntavarmuus öljyisiä tai märkiä esineitä käsiteltäessä karhennetun polyuretaanipinnoituksen ansiosta. Hyvä istuvuus ja tunto huolehtivat käyttömukavuudesta. Erittäin hyvä viillonkestävyys yhdessä mekaanisen esteen kanssa.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

EN 388 jatkorepäisylujuus	4
EN 388 hankauksenkestävyys	4
Käsineen koko	11
Ei sisällä DMF:ää	kyllä
Kuumuussuoja	Ei tiedossa

Öljypito	Kohtalainen
Hengittävyys	Erittäin hyvä
Pinnoitemateriaali	PU
Istuvuus	Erittäin hyvä
Sormituntuma	Hyvä
EN 388 viiltolujuus	5
Valmistajamerkintä	Waredex Work 550
silikoniton	kyllä
Märkäpito	Kohtalainen
Suojausluokka	Luokka II
Käsintyyppi	Leikkaussuojakäsineet
Sisältö	16
Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi
Neulosteknologia	13G
sähköstaattinen ominaisuus	0,2 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
EN 388	4541X
Rungon materiaali	HPPE, lasi
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	harmaa / beige
Paino	75 g
Pituus	255 - 265 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojausluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet

