

uvex

Käsinepari uvex C300 foam, Käsineen koko: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	094480 8
GTIN	4048612074374
Tuoteluokka	04W

Kuvaus

Malli:

uvex 300 -sarja Kevyessä, innovatiivisessa käsineessä, jossa on hyödynnetty Bamboo-TwinFlex®-teknologiaa, on hyvä viiltosuoja ja hankauksenkesto sekä miellyttävä käyttötuntuma. uvex climazone -menetelmä mahdollistaa suuren joustavuuden, käsineen hyvän ilmanvaihdon ja samalla hyvän kosketustuntuman. Öko-Tex®-standardi 100, ei sisällä silikonista.
C300 foam. Soft-Grip-vaahtopinnoite antaa varman pidon kosteissa työympäristöissä.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Kuumuussuoja	Ei tiedossa
EN 388 jatkorepäisylujuus	4
Istuvuus	Erittäin hyvä
Ei sisällä DMF:ää	kyllä

EN 388 viiltolujuus	3
silikoniton	kyllä
Öljypito	Kohtalainen
Hengittävyys	Hyvä
Pinnoitemateriaali	PU
Märkäpito	Kohtalainen
Sormituntuma	Erittäin hyvä
Käsineen koko	8
EN 388 lävistyslujuus	2
EN 388 hankauksenkestävyys	4
Sarja	uvex C300
Käsinytppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
EN 388	3X42C
Rungon materiaali	Polyamidi, HPPE, lasi, bambu, puu
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	musta
Paino	14,9 g
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojausluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet