

## Leveä-välikkeinen lisähyllykkö, Syvyys 400 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 2000/2250mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	990705 2000/2250
GTIN	4004514200242
Tuoteluokka	96P

### Kuvaus

#### Malli:

Sinkitty T-profiilirunko. MULTI<sup>plus</sup> 250, sinkityt teräslevystä valmistetut lokerotasot. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Yksinkertaisesti kiinnitetyt poikkituet mahdollistavat nopean kokoamisen. Suurin **välikön kuormitus**: 400 kg. **Lattiaan kohdistuva kuormitus**: korkeudessa 2000 mm 1200 kg, korkeudessa 2500 mm 1600 kg, korkeudessa 3000 mm 2000 kg.

#### Kuvaus:

#### Rakennemitat:

**perushyllykkö**: nimellispituus + 60 mm

**lisähyllykkö**: nimellispituus + 6 mm

**Rungon syvyys yhteensä**: nimellissyvyys + 36 mm

**Palkkien korkeus**: 65 mm

#### Käyttö:

Kookkaiden ja tilaa vievien esineiden säilytykseen. Lyhyet toimeksiantotiet molemminpuolisen hyödyllisyyden ansiosta.

#### Huomautus:

- **Hyllyn leveydestä riippuen hyllytasot asetetaan segmentteihin. Segmentit: 750 mm ja 1000 mm.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen. Sopiva lattiakiinnike nro 990854.**

- **Leveät hyllystöt WS 2000 ovat yhteensopivia hyllytasohyllyjen nro 990500 – 990554 kanssa, joissa voidaan käyttää myös muita mittoja ja osia. Kerromme sinulle mielellämme myös muista mahdollisuuksista. Ota meihin yhteyttä.**
- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm. Sallittua lattian kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

## Tekninen kuvaus

Korkeus	2000 mm
Asiakasasennus	kyllä
hyllystörakenne	Lisähyllystö
Leveys	2256 mm
Asennusmitta lisähyllystölle leveys	2256 mm
Säilytystason materiaali	Teräspelti, sinkitty
Hyllytasohn syvyys	400 mm
Säilytystasojen lukumäärä	3
Hyllytason leveys	2250 mm
Syvyys	437 mm
hyllystön syvyys	400 mm
hyllyn leveys	2250 mm
hyllykorkeus	2000 mm
Välikön kuormitus	400 kg
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	1200 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	400 kg
Hyllytason paksuus	40 mm
Vaakapalkkien korkeus	65 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Materiaali	sinkitty
Tuotenimen määrite	Syvyys 400 mm

Tuotetyyppi

Leveä hyllystö

---

**Tarvikkeet**

Teräspeltinen hyllytaso, sinkitty Syvyys 400 mm

990800 400

Kiinnitysalku

990852