

Leveä-välikkeinen lisähyllykkö, Syvyys 600 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 2500/2500mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 990725 2500/2500 |
| GTIN | 4004514200945 |
| Tuoteluokka | 96P |

Kuvaus

Malli:

Sinkitty T-profiilirunko. MULTI^{plus} 250, sinkityt teräslevystä valmistetut lokerotasot. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Yksinkertaisesti kiinnitetyt poikkituet mahdollistavat nopean kokoamisen. Suurin **välikön kuormitus:** 400 kg. **Lattiaan kohdistuva kuormitus:** korkeudessa 2000 mm 1200 kg, korkeudessa 2500 mm 1600 kg, korkeudessa 3000 mm 2000 kg.

Kuvaus:

Rakennemitat:

perushyllykkö: nimellispituus + 60 mm

lisähyllykkö: nimellispituus + 6 mm

Rungon syvyys yhteensä: nimellissyvyys + 36 mm

Palkkien korkeus: 65 mm

Käyttö:

Kookkaiden ja tilaa vievien esineiden säilytykseen. Lyhyet toimeksiantotiet molemminpuolisen hyödyllisyyden ansiosta.

Huomautus:

- **Hyllyn leveydestä riippuen hyllytasot asetetaan segmentteihin. Segmentit: 750 mm ja 1000 mm.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen. Sopiva lattiakiinnike nro 990854.**

- **Leveät hyllystöt WS 2000 ovat yhteensopivia hyllytasohyllyjen nro 990500 – 990554 kanssa, joissa voidaan käyttää myös muita mittoja ja osia. Kerromme sinulle mielellämme myös muista mahdollisuuksista. Ota meihin yhteyttä.**
- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm. Sallittua lattian kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------------|
| Asennusmitta lisähyllystölle leveys | 2506 mm |
| Korkeus | 2500 mm |
| Hyllytasohn syvyys | 600 mm |
| Säilytystason materiaali | Teräspelti, sinkitty |
| Asiakasasennus | kyllä |
| Säilytystasojen lukumäärä | 4 |
| hyllystörakenne | Lisähyllystö |
| Leveys | 2506 mm |
| Hyllytason leveys | 2500 mm |
| Syvyys | 637 mm |
| hyllystön syvyys | 600 mm |
| hyllyn leveys | 2500 mm |
| hyllykorkeus | 2500 mm |
| Välikön kuormitus | 400 kg |
| suurin lattiaan kohdistuva kuorma | 1600 kg |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 400 kg |
| Hyllytason paksuus | 40 mm |
| Vaakapalkkien korkeus | 65 mm |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm |
| Asennusmalli | Vetohyllystö |
| Materiaali | sinkitty |
| Tuotenimen määrite | Syvyys 600 mm |

Tuotetyyppi

Leveä hyllystö

Tarvikkeet

Teräspeltinen hyllytaso, sinkitty Syvyys 600 mm

990805 600

Kiinnitysalku

990852