



Käsinepari Camapur® Cut 627+, Käsineen koko: 11



Tilaustiedot

Tilausnumero	094476 11
GTIN	4008198862710
Tuoteluokka	04Q

Kuvaus

Malli:

Camapur® Cut 627+. Joustava viiltosuojäkäsine asennustyöhön kuivissa ja hieman öljyisissä työympäristöissä. Ohut PU-pinnoite mahdollistaa hyvän käyttömukavuuden ja parantaa hengittävyyttä. Pitävä ote myös kevyesti öljyisistä kappaleista. Soveltuu erityisesti peltien työstöön ja asennustöihin, joihin liittyy keskisuuri viiltoriski.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Märkäpito	Kohtalainen
Valmistajamerkintä	Camapur Cut 627+
Pinnoitemateriaali	PU
Ei sisällä DMF:ää	kyllä

Sormituntuma	Hyvä
Istuvuus	Erittäin hyvä
Öljypito	Kohtalainen
Hengittävyys	Erittäin hyvä
silikoniton	kyllä
EN 388 viiltolujuus	3
Käsineen koko	11
EN 388 hankauksenkestävyys	4
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
EN 388 jatkorepäisylujuus	4
Sarja	Camapur®
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	14
Neulosteknologia	13G
sähköstaattinen ominaisuus	0,3 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
EN 388	4341X
Rungon materiaali	HPPE
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	harmaa / musta
Paino	73 g
Pituus	240 - 260 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	B
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet

