

## Leveä-välikkeinen lisähyllykkö, Syvyys 800 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 2000/1500mm



### Tilaustiedot

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 990735 2000/1500 |
| GTIN         | 4004514200198    |
| Tuoteluokka  | 96P              |

### Kuvaus

#### Malli:

Sinkitty T-profiilirunko. MULTI<sup>plus</sup> 250, sinkityt teräslevystä valmistetut lokerotasot. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Yksinkertaisesti kiinnitetyt poikkituet mahdollistavat nopean kokoamisen. Suurin **välikön kuormitus:** 400 kg. **Lattiaan kohdistuva kuormitus:** korkeudessa 2000 mm 1200 kg, korkeudessa 2500 mm 1600 kg, korkeudessa 3000 mm 2000 kg.

#### Kuvaus:

##### Rakennemitat:

**perushyllykkö:** nimellispituus + 60 mm

**lisähyllykkö:** nimellispituus + 6 mm

**Rungon syvyys yhteensä:** nimellissyvyys + 36 mm

**Palkkien korkeus:** 65 mm

##### Käyttö:

Kookkaiden ja tilaa vievien esineiden säilytykseen. Lyhyet toimeksiantotiet molemminpuolisen hyödyllisyyden ansiosta.

##### Huomautus:

- **Hyllyn leveydestä riippuen hyllytasot asetetaan segmentteihin. Segmentit: 750 mm ja 1000 mm.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen. Sopiva lattiakiinnike nro 990854.**

- **Leveät hyllystöt WS 2000 ovat yhteensopivia hyllytasohyllyjen nro 990500 – 990554 kanssa, joissa voidaan käyttää myös muita mittoja ja osia. Kerromme sinulle mielellämme myös muista mahdollisuuksista. Ota meihin yhteyttä.**
- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm. Sallittua lattian kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

## Tekninen kuvaus

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Säilytystason materiaali  | Teräspeltti, sinkitty |
| Hyllytason leveys   | 1500 mm               |
| Säilytystasojen lukumäärä   | 3                     |
| hyllystörakenne   | Lisähyllystö          |
| Asiakasasennus  | kyllä                 |
| Hyllytasohn syvyys  | 800 mm                |
| Leveys  | 1506 mm               |
| Korkeus   | 2000 mm               |
| Asennusmitta lisähyllystölle leveys   | 1506 mm               |
| Syvyys  | 837 mm                |
| hyllystön syvyys  | 800 mm                |
| hyllyn leveys   | 1500 mm               |
| hyllykorkeus  | 2000 mm               |
| Välikön kuormitus   | 400 kg                |
| suurin lattiaan kohdistuva kuorma   | 1200 kg               |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 400 kg                |
| Hyllytason paksuus  | 40 mm                 |
| Vaakapalkkien korkeus   | 65 mm                 |
| Korkeudensäätö portaittain  | 25 mm                 |
| Asennusmalli  | Vetohyllystö          |
| Materiaali  | sinkitty              |
| Tuotenimen määrite  | Syvyys 800 mm         |

Tuotetyyppi

Leveä hyllystö

---

**Tarvikkeet**

Teräspeltinen hyllytaso, sinkitty Syvyys 800 mm

990790 800

Kiinnitysalku

990852