

Leveä-välikkeinen perushyllykkö, Syvyys 800 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 3000/2000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	990730 3000/2000
GTIN	4004514215215
Tuoteluokka	96P

Kuvaus

Malli:

Sinkitty T-profiilirunko. MULTI^{plus} 250, sinkityt teräslevystä valmistetut lokerotasot. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Yksinkertaisesti kiinnitetyt poikittuet mahdollistavat nopean kokoamisen. Suurin **välikön kuormitus**: 400 kg. **Lattiaan kohdistuva kuormitus**: korkeudessa 2000 mm 1200 kg, korkeudessa 2500 mm 1600 kg, korkeudessa 3000 mm 2000 kg.

Kuvaus:

Rakennemitat:

perushyllykkö: nimellispituus + 60 mm

lisähyllykkö: nimellispituus + 6 mm

Rungon syvyys yhteensä: nimellissyvyys + 36 mm

Palkkien korkeus: 65 mm

Käyttö:

Kookkaiden ja tilaa vievien esineiden säilytykseen. Lyhyet toimeksiantotiet molemminpuolisen hyödyllisyyden ansiosta.

Huomautus:

- **Hyllyn leveydestä riippuen hyllytasot asetetaan segmentteihin. Segmentit: 750 mm ja 1000 mm.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen. Sopiva lattiakiinnike nro 990854.**

- **Leveät hyllystöt WS 2000 ovat yhteensopivia hyllytasohyllyjen nro 990500 – 990554 kanssa, joissa voidaan käyttää myös muita mittoja ja osia. Kerromme sinulle mielellämme myös muista mahdollisuuksista. Ota meihin yhteyttä.**
- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm. Sallittua lattian kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

Leveys	2060 mm
hyllystörakenne	Perushyllystö
Säilytystason materiaali	Teräspelti, sinkitty
Asennusmitta perushyllystölle leveys	2060 mm
Säilytystasojen lukumäärä	5
Korkeus	3000 mm
Hyllytason leveys	2000 mm
Asiakasasennus	kyllä
Hyllytasohn syvyys	800 mm
Syvyys	837 mm
hyllystön syvyys	800 mm
hyllyn leveys	2000 mm
hyllykorkeus	3000 mm
Välikön kuormitus	400 kg
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	1800 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	400 kg
Hyllytason paksuus	40 mm
Vaakapalkkien korkeus	65 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Materiaali	sinkitty
Tuotenimen määrite	Syvyys 800 mm

Tuotetyyppi

Leveä hyllystö

Tarvikkeet

Teräspeltinen hyllytaso, sinkitty Syvyys 800 mm

990795 800

Kiinnitysalku

990852