



## Turvakaappi Q-Classic tyyppi 30, Leveys: 1200mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	981035 1200
GTIN	4054923086739
Tuoteluokka	96G

### Kuvaus

#### Malli:

Kaapin runko melamiinihartsipinnoitettua, tulenkestävää erikoislevyä, oven etusivut teräspeltiä.

- **Hyllytasoja voi kiinnittää 32 mm:n välein.**
- **Pohjakeräysallas (StawaR).**
- **Poistoilmaliitäntä (NW 75).**
- **Lukittavissa puoliprofiilisylinterillä, integroitavissa talon lukitusjärjestelmään. Ei yhteensopiva Hoffmann-lukitusjärjestelmän kanssa.**

Pumppukärryalustalla 2-ovinen

#### Käyttö:

Pienten vaarallisten ainemäärien säilytys työtiloissa.

#### Standardi:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **30 Minuten feuerbeständig (nach Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

#### Toimituksen sisältö:

Kaappi, jossa 3 hyllytasoja, reikälevy ja keräysallas pohjalla, muovipäällysteinen, 1 huoltovihko.

#### Pintakäsittely:

Kaappirunko antrasiitinharmaa RAL 7016, ovet **siniset RAL 5005.**

#### Huomautus:

Pätevän henkilön on säännöllisin väliajoin (vuosittain) huollettava turvakaapit asianmukaisesti sekä tarkistettava näiden toimivuus.

## Tekninen kuvaus

Leveys	1164 mm
Hyötyleveys	1050 mm
Syvyys	620 mm
Hyllytason kantavuus	75 kg
Pohjakeräysaltaan tilavuus	33 l
Hyötykorkeus	1626 mm
Paino	274 kg
Korkeus	1947 mm
Reikälevyjen lkm	1
Hyötysyvyys	519 mm
Pohjakeräysaltaiden lkm	1
Lokeroalustojen määrä	3
Korkeudensäätö portaittain	32 mm
Värivalikoima	Runko RAL 7016, etulevyt RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Tulenkestävyys	30 min
Tuotetyyppi	Turvakaappi