



## Avoimet säilytyslaatikot, sinkitty, Tyyppi: 1



### Tilaustiedot

Tilausnumero	963342 1
GTIN	4052939472461
Tuoteluokka	96H

### Kuvaus

#### Malli:

Teräslevyä suurta mekaanista kuormitusta varten, hyvä pinottavuus. Erittäin tukeva taivutetun pinoamisreunan ansiosta.

Kuumasinkitty. **DIN EN ISO 1461.**

Korkeus: 295 mm

Leveys: 480 mm

Syvyys: 720 mm

Sisäleveys: 448 mm

Sisäsyvyys: 630 mm

Väri: sinkitty

### Tekninen kuvaus

Korkeus	295 mm
valmius EAN-koodille takapuolella	ei
Vetolaatikoissa pysäytin	ei
Pinottava	kyllä
valmius tarkistusikkunalle	kyllä
valmius tarkistusikkunalle irtotavaran lajittelijana	ei
Leveys	480 mm

Syvyys	720 mm
kansivalmius	kyllä
Merkintämahdollisuus	pistokylteillä
tyyppi	1
Väri	sinkitty
Materiaali	teräspelti
Sisäleveys	448 mm
Sisäsyvyys	630 mm
Valmistajamerkintä	Sarja 14/7
Tuotenimen määrite	sinkitty
Väri	sinkitty
Tuotetyyppi	Avolokerolaatikko