



Turvakaappi Q-Pegasus tyyppi 90, Leveys: 600mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	981015 600
GTIN	2050001709790
Tuoteluokka	96G

Kuvaus

Malli:

Kaapin runko teräspeltiä, integroitu ovien pidätysmekanismi, sisäpuolella kemikaaleja kestävä pinta.

- **Hyllytasoja voi kiinnittää 32 mm:n välein.**
- **Pohjakeräysallas (StawaR).**
- **Poistoilmaliitäntä (NW 75).**
- **Sisältää ovien pidätysmekanismiin.**
- **Lukittavissa puoliprofiilisylinterillä, integroitavissa talon lukitusjärjestelmään. Ei yhteensopiva Hoffmann-lukitusjärjestelmän kanssa.**
- **Lattian epätasaisuudet voidaan tasoittaa neljällä säätöavustimella.**

AGT (asynkronisesti kytketty ovien avaus), **TSA** (ovien automaattinen sulkumekanismi), optinen ja akustinen varoitussignaali kun ovi sulkeutuu automaattisesti. 1-ovinen

Käyttö:

Vaarallisten, syttyvien aineiden asianmukainen säilytys työtiloissa.

Standardi:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Toimituksen sisältö:

Kaappi, jossa 3 hyllytasoa, reikälevy ja keräysallas pohjalla, muovipäällysteinen, jalustan peitelevy, 1 huoltovihko.

Pintakäsittely:

Kaappirunko antrasiitinharmaa RAL 7016, ovet **siniset RAL 5005**.

Huomautus:

Pätevän henkilön on säännöllisin väliajoin (vuosittain) huollettava turvakaapit asianmukaisesti sekä tarkistettava näiden toimivuus.

Tekninen kuvaus

Hyötyleveys	450 mm
Hyötykorkeus	1647 mm
Pohjakeräysaltaiden lkm	1
Lokeroalustojen määrä	3
Leveys	599 mm
Reikälevyjen lkm	1
Pohjakeräysaltaan tilavuus	22 l
Syvyys	615 mm
Hyötösyvyys	522 mm
Korkeus	1953 mm
Hyllytason kantavuus	75 kg
Paino	283 kg
Korkeudensäätö portaittain	32 mm
Värivalikoima	Runko RAL 7016, etulevyt RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Tulenkestävyys	90 min
Tuotetyyppi	Turvakaappi