



Viilto- ja kuumuussuojakäsinepari TAEKI 6750, Käsineen koko: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	094610 8
GTIN	405990410844
Tuoteluokka	09H

Kuvaus

Malli:

TAEKI 6750. Pinnoittamaton **viilto- ja lämmönsuojakäsine**, jossa on vahvistettu peukalohanka. **Kosketuslämpösuoja n. 250 °C** (korkeintaan 15 sekuntia) erikoisneulelangan ansiosta. Vahva malli, **hyvä kosketustuntuma.**

Standardi:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Öljypito	Ei tiedossa
Kumipinnoite	ei
Kuumuussuoja	Erittäin hyvä
Käsineen koko	8
Istuvuus	Hyvä

EN 388 viiltolujuus	5
Hengittävyys	Erittäin hyvä
EN 407 B: Kosketuskuumuus (kosketuslämpötila raja-arvolla > 15 s)	250 °C
EN 388 jatkorepäisylujuus	4
EN 388 lävistyslujuus	2
silikoniton	kyllä
Sormituntuma	Kohtalainen
Märkäpito	Ei tiedossa
EN 388 hankauksenkestävyys	4
Kylmäsuoja	Ei tiedossa
Ei sisällä DMF:ää	kyllä
Suojausluokka	Luokka III
Käsinetyyppi	Kuumasuojakäsineet
Käsineiden ominaisuudet	vahvistettu peukalohanka
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso X
EN 388	3X42C
EN 407	X2XXXX
Kosketuskuumuus enint.	250 °C
Rungon materiaali	Taeki
Pinnoitevaihtoehto	ei pinnoitetta
Väri	keltainen
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Sisältö	10
Käyttöalue	Allround
Kuumuussuoja enint.	250 °C
CE	2541
Standardi	EN 407

Paino	43,8 g
Tuotetyyppi	Kuumasuojakäsineet