



Turvakaappi Q-Pegasus tyyppi 90, Leveys: 1200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	981015 1200
GTIN	2050001709820
Tuoteluokka	96G

Kuvaus

Malli:

Kaapin runko teräspeltiä, integroitu ovien pidätysmekanismi, sisäpuolella kemikaaleja kestävä pinta.

- **Hyllytasoja voi kiinnittää 32 mm:n välein.**
- **Pohjakeräysallas (StawaR).**
- **Poistoilmaliitäntä (NW 75).**
- **Sisältää ovien pidätysmekanismin.**
- **Lukittavissa puoliprofiilisyliinterillä, integroitavissa talon lukitusjärjestelmään. Ei yhteensopiva Hoffmann-lukitusjärjestelmän kanssa.**
- **Lattian epätasaisuudet voidaan tasoittaa neljällä säätöavustimella.**

AGT (asynkronisesti kytketty ovien avaus), **TSA** (ovien automaattinen sulkumekanismi), optinen ja akustinen varoitussignaali kun ovi sulkeutuu automaattisesti. 2-ovinen

Käyttö:

Vaarallisten, syttyvien aineiden asianmukainen säilytys työtiloissa.

Standardi:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Toimituksen sisältö:

Kaappi, jossa 3 hyllytasoa, reikälevy ja keräysallas pohjalla, muovipäällysteinen, jalustan peitelevy, 1 huoltovihko.

Pintakäsittely:

Kaappirunko antrasiitinharmaa RAL 7016, ovet **siniset RAL 5005**.

Huomautus:

Pätevän henkilön on säännöllisin väliajoin (vuosittain) huollettava turvakaapit asianmukaisesti sekä tarkistettava näiden toimivuus.

Tekninen kuvaus

Pohjakeräysaltaan tilavuus	33 l
Leveys	1193 mm
Pohjakeräysaltaiden lkm	1
Reikälevyjen lkm	1
Paino	458 kg
Hyötyleveys	1050 mm
Hyötykorkeus	1647 mm
Syvyys	615 mm
Korkeus	1953 mm
Hyllytason kantavuus	75 kg
Lokeroalustojen määrä	3
Hyötysyvyys	522 mm
Korkeudensäätö portaittain	32 mm
Värivalikoima	Runko RAL 7016, etulevyt RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Tulenkestävyys	90 min
Tuotetyyppi	Turvakaappi