



Turvakaappi S-Classic tyyppi 90, Leveys: 1200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	981025 1200
GTIN	2050001771957
Tuoteluokka	96G

Kuvaus

Malli:

Kaapin runko teräspeltiä, integroitu ovien pidätysmekanismi, sisäpuolella kemikaaleja kestävä pinta.

- **Hyllytasoja voi kiinnittää 32 mm:n välein.**
- **Pohjakeräysallas (StawaR).**
- **Poistoilmaliitäntä (NW 75).**
- **Sisältää ovien pidätysmekanismiin.**
- **Lukittavissa puoliprofiilisyylinterillä, integroitavissa talon lukitusjärjestelmään. Ei yhteensopiva Hoffmann-lukitusjärjestelmän kanssa.**
- **Lattian epätasaisuudet voidaan tasoittaa neljällä säätöavustimella.**

2-ovinen

Käyttö:

Vaarallisten, syttyvien aineiden asianmukainen säilytys työtiloissa.

Standardi:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Toimituksen sisältö:

Kaappi, jossa 3 hyllytasoa, reikälevy ja keräysallas pohjalla, muovipäällysteinen, 1 huoltovihko.

Pintakäsittely:

Kaapin rungon ja ovien väri joko vaaleanharmaa RAL 7035 **tai** turvakeltainen RAL 1004, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Pätevän henkilön on säännöllisin väliajoin (vuosittain) huollettava turvakaapit asianmukaisesti sekä tarkistettava näiden toimivuus.

Tekninen kuvaus

Leveys	1196 mm
Hyötykorkeus	1742 mm
Pohjakeräysaltaiden lkm	1
Lokeroalustojen määrä	3
Korkeus	1968 mm
Reikälevyjen lkm	1
Hyötyleveys	1050 mm
Paino	453 kg
Hyötysyvyys	524 mm
Hyllytason kantavuus	75 kg
Pohjakeräysaltaan tilavuus	33 l
Syvyys	616 mm
Korkeudensäätö portaittain	32 mm
Tulenkestävyys	90 min
Tuotetyyppi	Turvakaappi