



Avoimet säilytyslaatikot, sinkitty, Tyyppi: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	963342 4
GTIN	4052939477886
Tuoteluokka	96H

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä suurta mekaanista kuormitusta varten, hyvä pinottavuus. Erittäin tukeva taivutetun pinoamisreunan ansiosta.

Kuumasinkitty. **DIN EN ISO 1461.**

Korkeus: 128 mm

Leveys: 150 mm

Syvyys: 235 mm

Sisäleveys: 138 mm

Sisäsyvyys: 200 mm

Väri: sinkitty

Tekninen kuvaus

kansivalmius	kyllä
valmius EAN-koodille takapuolella	ei
Vetolaatikoissa pysäytin	ei
Merkintämahdollisuus	pistokylteillä
Syvyys	235 mm
Pinottava	kyllä

Leveys	150 mm
Korkeus	128 mm
tyyppi	4
valmius tarkistusikkunalle irtotavaran lajittelijana	ei
valmius tarkistusikkunalle	kyllä
Väri	sinkitty
Materiaali	teräspelti
Sisäleveys	138 mm
Sisäsyvyys	200 mm
Valmistajamerkintä	Sarja 14/7
Tuotenimen määrite	sinkitty
Väri	sinkitty
Tuotetyyppi	Avolokerolaatikko