

## Keräysallas 60 litran tynnyreille sinkitty, ritiläverkolla, Tynnyreiden lkm×tynnyrin vetoisuus (l): 6X60



### Tilaustiedot

Tilausnumero	981210 6X60
GTIN	4052462036246
Tuoteluokka	96U

### Kuvaus

#### Malli:

Valmistettu 3 mm:n teräspellistä. Alatukikorkeus 100 mm. Sinkitty ritiläverkko. Kuumasinkitty EN ISO 1461 -standardin mukaisesti.

#### Käyttö:

60 litran tynnyreiden ja pienten tynnyreiden varastointiin ja täyttöön. **Syttyville nesteille** GHS-luokissa 1–3 sekä **vesistöille haitallisille nesteille** GHS-luokissa 1–4.

#### Standardi:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Huomautus:

Tynnyriteline 60 litran tynnyreille löytyvät numerolla 981490.

### Tekninen kuvaus

Tynnyreiden määrä	6
Tynnyrin sisältö	60 l
Syvyys	800 mm
Paino	62 kg

60 litran tynnyreiden varastokapasiteetti	6
Keräystilavuus	74 l
Leveys	1300 mm
Korkeus	205 mm
Pintakuorma	1000 kg/m <sup>2</sup>
Materiaalin paksuus	3 mm
Materiaali	Sinkityt
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi kielletty
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi sallittu
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Tuotetyyppi	Keräysallas