



## Viilto- ja kuumuussuojakäsinepari TAEKI 6750, Käsineen koko: 10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	094610 10
GTIN	4059904104907
Tuoteluokka	09H

### Kuvaus

**Malli:**

**TAEKI 6750.** Pinnoittamaton **viilto- ja lämmönsuojakäsine**, jossa on vahvistettu peukalohanka. **Kosketuslämpösuoja n. 250 °C** (korkeintaan 15 sekuntia) erikoisneulelangan ansiosta. Vahva malli, **hyvä kosketustuntuma.**

**Standardi:**

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Kylmäsuoja	Ei tiedossa
Kuumuussuoja	Erittäin hyvä
EN 388 hankauksenkestävyys	4
Kumipinnoite	ei
silikoniton	kyllä

Ei sisällä DMF:ää	kyllä
EN 388 viiltolujuus	5
Istuvuus	Hyvä
EN 388 lävistyslujuus	2
Hengittävyys	Erittäin hyvä
Öljypito	Ei tiedossa
EN 388 jatkorepäisylujuus	4
Sormituntuma	Kohtalainen
EN 407 B: Kosketuskuumuus (kosketuslämpötila raja-arvolla > 15 s)	250 °C
Käsineen koko	10
Märkäpito	Ei tiedossa
Käsinytppi	Kuumasuojakäsineet
Suojausluokka	Luokka III
Käsineiden ominaisuudet	vahvistettu peukalohanka
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso X
EN 388	3X42C
EN 407	X2XXXX
Kosketuskuumuus enint.	250 °C
Rungon materiaali	Taeki
Pinnoitevaihtoehto	ei pinnoitetta
Väri	keltainen
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Sisältö	10
Käyttöalue	Allround
Kuumuussuoja enint.	250 °C
CE	2541
Standardi	EN 407

Paino	43,8 g
Tuotetyyppi	Kuumasuojakäsineet