

Leveä-välikkeinen lisähyllykkö, Syvyys 600 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 2000/2500mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 990765 2000/2500 |
| GTIN | 4004514200624 |
| Tuoteluokka | 96P |

Kuvaus

Malli:

Sinkitty T-profiilirunko. 19 mm:n lokerotasot lastulevyä. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Yksinkertaisesti kiinnitetyt poikkituet mahdollistavat nopean kokoamisen. Suurin **välikön kuormitus:** 400 kg. **Lattiaan kohdistuva kuormitus:** korkeudessa 2000 mm 1200 kg, korkeudessa 2500 mm 1600 kg, korkeudessa 3000 mm 2000 kg.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Perushyllystö: Nimellispituus + 60 mm

Lisähyllystö: Nimellispituus + 6 mm

Rungon syvyys yhteensä: Nimellissyvyys + 37 mm

Pystypalkkien korkeus: 65 mm

Huomautus:

- Hyllyn leveydestä riippuen hyllytasot asetetaan segmentteihin. Segmentit: 750 mm ja 1000 mm.
- Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen. Sopiva lattiakiinnike nro 990854.
- Leveät hyllytöt WS 2000 ovat yhteensopivia hyllytasohyllyjen nro 990500 – 990554 kanssa, joissa voidaan käyttää myös muita mittoja ja osia. Kerromme sinulle mielellämme myös muista mahdollisuuksista. Ota meihin yhteyttä.

- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm. Sallittua lattian kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

| | |
|--|----------------|
| Hyllytasohn syvyys | 600 mm |
| Säilytystason materiaali | Lastulevy |
| Hyllytason leveys | 2500 mm |
| Asiakasasennus | kyllä |
| Asennusmitta lisähyllystölle leveys | 2506 mm |
| Korkeus | 2000 mm |
| hyllystörakenne | Lisähyllistö |
| Säilytystasojen lukumäärä | 3 |
| Leveys | 2506 mm |
| Syvyys | 637 mm |
| hyllystön syvyys | 600 mm |
| hyllyn leveys | 2500 mm |
| hyllikorkeus | 2000 mm |
| Välikön kuormitus | 400 kg |
| suurin lattiaan kohdistuva kuorma | 1200 kg |
| Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 400 kg |
| Pöytälevyn paksuus | 19 mm |
| Vaakapalkkien korkeus | 65 mm |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm |
| Asennusmalli | Vetohyllistö |
| Materiaali | sinkitty |
| Tuotenimen määrite | Syvyys 600 mm |
| Tuotetyyppi | Leveä hyllistö |

Tarvikkeet

Lastulevy-varastotaso Syvyys 600 mm

990825 600