


Garant**Gripp-päällileuka, yksiosainen, tyypille: 100GS****Tilaustiedot**

Tilausnumero	361123 100GS
GTIN	4045197985934
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

Kiinnitysportaan korkeus 5 mm ja tukipinta 3 mm.

Käyttö:

Sopii raskaisiin jyrshintätehtäviin.

Sopii:

5-akselinen kiinnityssarja nro 361100 ja kiristysmoduulit nro 361105 – 361110.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnityssruuvit.

Huomautus:

Tyyppi GS, jossa grip-taso ja sileä kiinnitystaso

Tekninen kuvaus

Korkeus h_1	5 mm
Sopii värikoodiin	Xpent0
Leukojen leveys b	100 mm
Pituus l_2	3 mm
Leukojen korkeus h	40 mm
Leukojen pituus l	60 mm

Pituus l_1	3 mm
Korkeus h_2	5 mm
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat