



Pinottava kuljetuslaatikko Sinkityt, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	963386 2
GTIN	4052939494814
Tuoteluokka	96H

Kuvaus

Malli:

Teräspeltiä raskaaseen kuormitukseen.

Hyvä pinottavuus.

Erittäin tukeva taivutetun pinoamisreunan ansiosta.

Kuumasinkitty. **DIN EN ISO 1461.**

Korkeus: 200 mm

Leveys: 321 mm

Syvyys: 479 mm

Nimellisleveys: 300 mm

Nimellissyvyys: 450 mm

Tekninen kuvaus

Kahvatyyppi	Taittokahva
Pinoamiskuorma	1200 kg
Materiaali	teräspelti
Sisätilavuus	24,9 l
Syvyys	479 mm
Väri	kuumasinkitty

tyyppi	2
Leveys	321 mm
Korkeus	200 mm
Kantavuus	120 kg
valssattu pinoamisreuna 4 puolella	kyllä
Nimellisleveys	300 mm
Nimellissyvyys	450 mm
Valmistajamerkintä	Sarja 14/6
Tuotetyyppi	Pinottavat kuljetuslaatikot