

Keräysallas 1000 litran IBC:lle maalattu, lukumäärä IBC×IBC Sisältö (l): 2X1000**Tilastiedot**

Tilausnumero	981310 2X1000
GTIN	2050001937629
Tuoteluokka	96U

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Valmistettu 3 mm:n teräspellistä. Alatukikorkeus 100 mm.

Sinkitty ritiläverkko.

Käyttö:

IBC (Intermediate Bulk-Container)- / **KTC** (Kubische Tank-Container) -konttien turvalliseen varastointiin. **Syttyville nesteille** GHS-luokissa 1–3 sekä **vesistöille haitallisille nesteille** GHS-luokissa 1–4.

Standardi:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Pintakäsittely:**Standardina vaaleansininen RAL 5012.**

Säilytys: Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi

Keräystilavuus: 1000 l

Korkeus: 435 mm

Leveys: 2650 mm

Syvyys: 1300 mm

Varastokapasiteetti IBC/KTC: 2

Pintakuorma: 1000 kg/m²

Tekninen kuvaus

Paino maalattuna	226 kg
Paino sinkittyinä	239 kg

IBC-lkm	2
Leveys	2650 mm
Kerästilavuus	1000 l
Varastokapasiteetti IBC/KTC	2
Syvyys	1300 mm
Korkeus	435 mm
Pintakuorma	1000 kg/m ²
Materiaalin paksuus	3 mm
Värivalikoima	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi kielletty
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi sallittu
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Tuotetyyppi	Keräysallas