



Keräysallas 1000 litran IBC:lle asetuspinta PE, lukumäärä IBC×IBC Sisältö (l): 1X1000



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 981445 1X1000 |
| GTIN | 4250101106743 |
| Tuoteluokka | 96V |

Kuvaus

Malli:

Polyeteeniä (PE) – kevyt, säänkestävä, lujatekoinen.

Käyttö:

IBC (Intermediate Bulk-Container)- / **KTC** (Kubische Tank-Container) -konttien turvalliseen varastointiin. **GHS-luokkien 1–4 vesistöille vaarallisten nesteiden varastointiin. Kestävät erityisen hyvin happoja, lipeää ja öljyjä.** IBC:n/KTC:n omasta painosta riippuen soveltuvat nesteille, joiden enimmäisominaispaino on 1800 kg/m³.

Palavien nesteiden varastointi on kiellettyä (koskee Saksaa).

Standardi:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Säilytys: Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi

Keräystilavuus: 1000 l

Korkeus: 970 mm

Leveys: 1430 mm

Syvyys: 1430 mm

Kantavuus sijoituspaikkaa kohti: 2000 kg

Paino: 96 kg

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|--|
| Leveys | 1430 mm |
| Keräystilavuus | 1000 l |
| Syvyys | 1430 mm |
| Kantavuus sijoituspaikkaa kohti | 2000 kg |
| Korkeus | 970 mm |
| Paino | 96 kg |
| IBC-sisältö | 1000 l |
| Säilytys | Syttyvien aineiden varastointi sallittu |
| Säilytys | Syövyttävien aineiden varastointi kielletty |
| Säilytys | Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi |
| Säilytys | Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi |
| Tuotetyyppi | Keräysallas |