

## Keräysaltaat 200 litran tynnyreille sinkitty, ritiläverkolla, Tynnyreiden lkm×tynnyrin vetoisuus (l) / tyyppi: 3X200/L



### Tilastiedot

Tilausnumero	981275 3X200/L
GTIN	4052462022720
Tuoteluokka	96U

### Kuvaus

**Malli:**

Valmistettu 3 mm:n teräspellistä. Alatukikorkeus 100 mm.

Sinkitty ritiläverkko.

Kuumasinkitty EN ISO 1461 -standardin mukaisesti.

**Käyttö:**

200 litran tynnyreiden ja pienten tynnyreiden varastointiin ja täyttöön. **Syttyville nesteille** GHS-luokissa 1–3 sekä **vesistöille haitallisille nesteille** GHS-luokissa 1–4.

**Standardi:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Huomautus:**

Tynnyritelineet 200 litran tynnyreille löytyvät numerolla 981480 ja numerolla 981490.

### Tekninen kuvaus

Korkeus	275 mm
Keräystilavuus	202 l
Paino	90 kg

200 litran tynnyreiden varastokapasiteetti	3
Tynnyreiden rivivarastointi	kyllä
Tynnyrin sisältö	200 l
Leveys	1800 mm
Tynnyreiden määrä	3
Syvyys	800 mm
Pintakuorma	1000 kg/m <sup>2</sup>
Materiaalin paksuus	3 mm
Materiaali	Sinkityt
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi sallittu
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi kielletty
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Tuotetyyppi	Keräysallas