



Keräysallas 60 litran tynnyreille ritiläverkolla, PE, Tynnyreiden lkm×tynnyrin vetoisuus (l) / tyyppi: 2X60/F



Tilaustiedot

Tilausnumero	981370 2X60/F
GTIN	4250101102271
Tuoteluokka	96V

Kuvaus

Malli:

Polyeteeniä (PE) – kevyt, säänkestävä, lujatekoinen. Kartiomainen malli: Sijoituspinta ritiläverkon päällä on suurempi kuin altaan pohjalla. Ritiläverkkoa käyttämällä voidaan varastoida myös 2 tynnyriä.

Käyttö:

Ilman tukijalkoja – voidaan asettaa suoraan maahan tai eurolavalle. Koko: tyyppi F: 4 tukijalkaa (alatukikorkeus 100 mm) – yrityksen sisällä tapahtuvaan kuljetukseen haarukkanostimella/trukilla.

Palavien nesteiden varastointi kielletty (koskee Saksaa).

Standardi:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Huomautus:

Tynnyriteline 60 litran tynnyreille löytyvät numerolla 981490.

Tekninen kuvaus

Syvyys	525 mm
--------	--------

Tynnyreiden määrä	2
Korkeus	330 mm
Tynnyrin sisältö	60 l
Leveys	725 mm
Keräystilavuus	60 l
Kantavuus	150 kg
Tukijaloilla varustettu	kyllä
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi sallittu
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi kielletty
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Tuotetyyppi	Keräysallas