

**Keräysaltaat 200 litran tynnyreille maalattu, ritiläverkolla, Tynnyreiden
lkm×tynnyrin vetoisuus (l) / tyyppi: 4X200****Tilaustiedot**

Tilausnumero	981285 4X200
GTIN	2050001937599
Tuoteluokka	96U

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu 3 mm:n teräspellistä. Alatukikorkeus 100 mm.

Sinkitty ritiläverkko.

Käyttö:

200 litran tynnyreiden ja pienten tynnyreiden varastointiin ja täyttöön. **Syttyville nesteille** GHS-luokissa 1–3 sekä **vesistöille haitallisille nesteille** GHS-luokissa 1–4.

Standardi:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Pintakäsittely:

Standardina vaaleansininen RAL 5012.

Huomautus:

Tynnyritelineet 200 litran tynnyreille löytyvät numerolla 981480 ja numerolla 981490.

Tekninen kuvaus

Syvyys	1200 mm
Keräystilavuus	216 l

Leveys	1200 mm
Tynnyreiden määrä	4
Korkeus	285 mm
Tynnyrin sisältö	200 l
200 litran tynnyreiden varastokapasiteetti	4
Paino	81 kg
Pintakuorma	1000 kg/m ²
Materiaalin paksuus	3 mm
Värivalikoima	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi sallittu
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi kielletty
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Tuotetyyppi	Keräysallas