

Keräysaltaat 200 litran tynnyreille sinkitty, ritiläverkolla, Tynnyreiden lkm×tynnyrin vetoisuus (l) / tyyppi: 4X200



Tilaustiedot

Tilausnumero	981275 4X200
GTIN	4052462021266
Tuoteluokka	96U

Kuvaus

Malli:

Valmistettu 3 mm:n teräspellistä. Alatukikorkeus 100 mm.

Sinkitty ritiläverkko.

Kuumasinkitty EN ISO 1461 -standardin mukaisesti.

Käyttö:

200 litran tynnyreiden ja pienten tynnyreiden varastointiin ja täyttöön. **Syttyville nesteille** GHS-luokissa 1–3 sekä **vesistöille haitallisille nesteille** GHS-luokissa 1–4.

Standardi:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Huomautus:

Tynnyritelineet 200 litran tynnyreille löytyvät numerolla 981480 ja numerolla 981490.

Tekninen kuvaus

Tynnyrin sisältö	200 l
Korkeus	285 mm
200 litran tynnyreiden varastokapasiteetti	4

Paino	86 kg
Syvyys	1200 mm
Leveys	1200 mm
Tynnyreiden määrä	4
Keräystilavuus	216 l
Pintakuorma	1000 kg/m ²
Materiaalin paksuus	3 mm
Materiaali	Sinkityt
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi sallittu
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi kielletty
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Tuotetyyppi	Keräysallas