



## Keräysallas 1000 litran IBC:lle ritiläverkko, sinkitty, lukumäärä IBC×IBC Sisältö (l): 2X1000



### Tilaustiedot

Tilausnumero	981460 2X1000
GTIN	4250101100734
Tuoteluokka	96V

### Kuvaus

#### Malli:

Polyeteeniä (PE) – kevyt, säänkestävä, lujatekoinen.

#### Käyttö:

**IBC** (Intermediate Bulk-Container)- / **KTC** (Kubische Tank-Container) -konttien turvalliseen varastointiin. **GHS-luokkien 1–4 vesistöille vaarallisten nesteiden varastointiin. Kestävät erityisen hyvin happoja, lipeää ja öljyjä.** IBC:n/KTC:n omasta painosta riippuen soveltuvat nesteille, joiden enimmäisominaispaino on 1800 kg/m<sup>3</sup>.

**Palavien nesteiden varastointi on kiellettyä** (koskee Saksaa).

#### Standardi:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

### Tekninen kuvaus

Keräystilavuus	1000 l
Kantavuus	4000 kg
Korkeus	580 mm
Leveys	2530 mm
IBC-sisältö	1000 l

Syvyys	1320 mm
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi kielletty
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi sallittu
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Tuotetyyppi	Keräysallas