

Keräysaltaat 200 litran tynnyreille maalattu, pyörillä, Tynnyreiden lkm×tynnyrin vetoisuus (l): 1X200



Tilaustiedot

Tilausnumero	981265 1X200
GTIN	2050002050754
Tuoteluokka	96U

Kuvaus

HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista

Malli:

2 kääntyvää ja 2 kiinteää polyamidipyörää (Ø 180 mm). 1 lukittava, kääntyvä pyörä. Työntökahva ja sinkitty ritiläverkko. **Sis. kiinnityshihnalaitteen.**

Lakattu.

Käyttö:

200 l säiliöiden turvalliseen alansisäiseen kuljetukseen, **Syttyville nesteille** GHS-luokissa 1–3 sekä **vesistöille haitallisille nesteille** GHS-luokissa 1–4.

Standardi:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Pintakäsittely:

Standardina vaaleansininen RAL 5012.

Huomautus:

Tynnyritelineet ja rulla-alustat 200 l:n tynnyreille löytyvät numeroista 981480 – 981485.

Säilytys: Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi

Keräystilavuus: 203 l

Tukikorkeus: 610 mm

Leveys: 800 mm

Syvyys: 800 mm
200 litran tynnyreiden varastokapasiteetti: 1
Pintakuorma: 1000 kg/m²

Tekninen kuvaus

Syvyys	800 mm
Kiinnityshihnalaitte	1x 1 tynnyrille
Paino	71 kg
Tynnyrin sisältö	200 l
200 litran tynnyreiden varastokapasiteetti	1
Tynnyreiden määrä	1
Keräystilavuus	203 l
Leveys	800 mm
Tukikorkeus	610 mm
Pintakuorma	1000 kg/m ²
Materiaalin paksuus	3 mm
Värivalikoima	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi kielletty
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi sallittu
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Tuotetyyppi	Keräysallas