

Keräysallas 60 litran tynnyreille maalattu, ritiläverkolla, Tynnyreiden lkm×tynnyrin vetoisuus (l): 2X60



Tilaustiedot

Tilausnumero	981215 2X60
GTIN	2050001937513
Tuoteluokka	96U

Kuvaus

Malli:

Valmistettu 3 mm:n teräspellistä. Alatukikorkeus 100 mm. Sinkitty ritiläverkko.

Käyttö:

60 litran tynnyreiden ja pienten tynnyreiden varastointiin ja täyttöön. **Syttyville nesteille** GHS-luokissa 1–3 sekä **vesistöille haitallisille nesteille** GHS-luokissa 1–4.

Standardi:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Pintakäsittely:

Standardina vaaleansininen RAL 5012.

Huomautus:

Tynnyriteline 60 litran tynnyreille löytyvät numerolla 981490.

Tekninen kuvaus

Paino	34 kg
Tynnyrin sisältö	60 l
Korkeus	290 mm
60 litran tynnyreiden varastokapasiteetti	2

Keräystilavuus	61 l
Leveys	800 mm
Syvyys	500 mm
Tynnyreiden määrä	2
Pintakuorma	1000 kg/m ²
Materiaalin paksuus	3 mm
Värivalikoima	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi kielletty
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi sallittu
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Tuotetyyppi	Keräysallas