



Keräysallas 1000 litran IBC:lle ritiläverkolla, PE, lukumäärä IBC×IBC Sisältö (l): 2X1000



Tilaustiedot

Tilausnumero	981465 2X1000
GTIN	4250101100543
Tuoteluokka	96V

Kuvaus

Malli:

Polyeteeniä (PE) – kevyt, säänkestävä, lujatekoinen.

Käyttö:

IBC (Intermediate Bulk-Container)- / **KTC** (Kubische Tank-Container) -konttien turvalliseen varastointiin. **GHS-luokkien 1–4 vesistöille vaarallisten nesteiden varastointiin. Kestävät erityisen hyvin happoja, lipeää ja öljyjä.** IBC:n/KTC:n omasta painosta riippuen soveltuvat nesteille, joiden enimmäisominaispaino on 1800 kg/m³.

Palavien nesteiden varastointi on kiellettyä (koskee Saksaa).

Standardi:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Tekninen kuvaus

Syvyys	1320 mm
Korkeus	610 mm
Kantavuus	4000 kg
IBC-sisältö	1000 l
Keräystilavuus	1000 l

Leveys	2530 mm
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi sallittu
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi kielletty
Tuotetyyppi	Keräysallas