



Käsinepari 6705, Käsineen koko: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	094530 8
GTIN	4059904096615
Tuoteluokka	09H

Kuvaus

Malli:

6705. PU-pinnoite on erittäin hengittävä ja antaa liikkumisen vapautta töissä, joita tehdään kuivissa mutta ei öljyisissä ympäristöissä.

Kuvaus mainosteksti:

Viiltosuojakäsine (luokka 5), jossa **erinomainen hinta-laatusuhde**.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

EN 388 hankauksenkestävyys	4
EN 388 lävistyslujuus	2
Hengittävyys	Hyvä
Märkäpito	Kohtalainen

Ei sisällä DMF:ää	ei
EN 388 viiltolujuus	5
Pinnoitemateriaali	PU
Öljypito	Kohtalainen
EN 388 jatkorepäisylujuus	4
Käsineen koko	8
Kuumuussuoja	Hyvä
Sormituntuma	Hyvä
silikoniton	kyllä
Istuvuus	Hyvä
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	10
Neulosteknologia	13G
EN 388	4442C
EN 407	X1XXXX
Rungon materiaali	Taeki
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	musta / harmaa
Standardi	EN 407
Paino	31,8 g
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet