

Keräysallas 1000 litran IBC:lle sinkitty, lukumäärä IBC×IBC Sisältö (l): 1X1000**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 981300 1X1000 |
| GTIN | 4052462000292 |
| Tuoteluokka | 96U |

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu 3 mm:n teräspellistä. Alatukikorkeus 100 mm.

Sinkitty ritiläverkko.

Kuumasinkitty EN ISO 1461 -standardin mukaisesti.

Käyttö:

IBC (Intermediate Bulk-Container)- / **KTC** (Kubische Tank-Container) -konttien turvalliseen varastointiin. **Syttyville nesteille** GHS-luokissa 1–3 sekä **vesistöille haitallisille nesteille** GHS-luokissa 1–4.

Standardi:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------|---------|
| Paino maalattuna | 180 kg |
| Varastokapasiteetti IBC/KTC | 1 |
| Korkeus | 630 mm |
| Syvyys | 1460 mm |

| | |
|---------------------|--|
| Keräystilavuus | 1000 l |
| IBC-lkm | 1 |
| Leveys | 1460 mm |
| Paino sinkittynä | 194 kg |
| Pintakuorma | 1000 kg/m ² |
| Materiaalin paksuus | 3 mm |
| Materiaali | Sinkityt |
| Säilytys | Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi |
| Säilytys | Syövyttävien aineiden varastointi sallittu |
| Säilytys | Syttyvien aineiden varastointi kielletty |
| Säilytys | Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi |
| Tuotetyyppi | Keräysallas |