

## Keräysallas 60 litran tynnyreille maalattu, ritiläverkolla, Tynnyreiden lkm×tynnyrin vetoisuus (l): 6X60



### Tilaustiedot

Tilausnumero	981215 6X60
GTIN	2050001937537
Tuoteluokka	96U

### Kuvaus

**Malli:**

Valmistettu 3 mm:n teräspellistä. Alatukikorkeus 100 mm. Sinkitty ritiläverkko.

**Käyttö:**

60 litran tynnyreiden ja pienten tynnyreiden varastointiin ja täyttöön. **Syttyville nesteille** GHS-luokissa 1–3 sekä **vesistöille haitallisille nesteille** GHS-luokissa 1–4.

**Standardi:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Pintakäsittely:**

**Standardina vaaleansininen RAL 5012.**

**Huomautus:**

Tynnyriteline 60 litran tynnyreille löytyvät numerolla 981490.

### Tekninen kuvaus

Paino	58 kg
60 litran tynnyreiden varastokapasiteetti	6
Tynnyrin sisältö	60 l
Syvyys	800 mm

Tynnyreiden määrä	6
Keräystilavuus	74 l
Korkeus	205 mm
Leveys	1300 mm
Pintakuorma	1000 kg/m <sup>2</sup>
Materiaalin paksuus	3 mm
Värivalikoima	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi kielletty
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi sallittu
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Tuotetyyppi	Keräysallas