



Keräysaltaat 200 litran tynnyreille ritiläverkko, sinkitty, Tynnyreiden 1km×tynnyrin vetoisuus (l): 4X200



Tilaustiedot

Tilausnumero	981425 4X200
GTIN	4250101149719
Tuoteluokka	96V

Kuvaus

Malli:

Syvennysten ansiosta altaiden alle voidaan ajaa suoraan haarukkatrukilla. Kuljeta vain tyhjiä keräysaltaita.

Käyttö:

Palavien nesteiden varastointi kielletty (koskee Saksaa).

Standardi:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Tekninen kuvaus

Syvyys	1235 mm
Paino	37 kg
Korkeus	275 mm
Keräystilavuus	255 l
Kantavuus	950 kg

Tynnyrin sisältö	200 l
Tynnyreiden määrä	4
Leveys	1235 mm
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi kielletty
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi sallittu
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Tuotetyyppi	Keräysallas