

Keräysaltaat 200 litran tynnyreille sinkitty, ritiläverkolla, Tynnyreiden lkm×tynnyrin vetoisuus (l): 4X200



Tilaustiedot

Tilausnumero	981235 4X200
GTIN	4052462022577
Tuoteluokka	96U

Kuvaus

Malli:

Alatukikorkeus 100 mm kuljetettavaksi haarukkavaunulla/trukilla. Kuumasinkitty EN ISO 1461 -standardin mukaisesti.

Sinkitty ritiläverkko.

Käyttö:

200 litran tynnyreiden ja pienten tynnyreiden varastointiin ja täyttöön. **Syttyville nesteille** GHS-luokissa 1–3 sekä **vesistöille haitallisille nesteille** GHS-luokissa 1–4.

Standardi:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Huomautus:

Tynnyritelineet 200 litran tynnyreille löytyvät numerolla 981480 ja numerolla 981490.

Tekninen kuvaus

Tynnyreiden määrä	4
Tynnyrin sisältö	200 l
Syvyys	1200 mm

Paino	91 kg
Keräystilavuus	216 l
Korkeus	290 mm
Leveys	1200 mm
200 litran tynnyreiden varastokapasiteetti	4
Pintakuorma	1000 kg/m ²
Materiaalin paksuus	3 mm
Materiaali	Sinkityt
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi sallittu
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi kielletty
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Tuotetyyppi	Keräysallas