

Keräysaltaat 200 litran tynnyreille maalattu, ritiläverkolla, Tynnyreiden lkm×tynnyrin vetoisuus (l) / tyyppi: 1X200



Tilaustiedot

Tilausnumero	981285 1X200
GTIN	2050001937568
Tuoteluokka	96U

Kuvaus

Malli:

Valmistettu 3 mm:n teräspellistä. Alatukikorkeus 100 mm.
Sinkitty ritiläverkko.

Käyttö:

200 litran tynnyreiden ja pienten tynnyreiden varastointiin ja täyttöön. **Syttyville nesteille** GHS-luokissa 1–3 sekä **vesistöille haitallisille nesteille** GHS-luokissa 1–4.

Standardi:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Pintakäsittely:

Standardina vaaleansininen RAL 5012.

Huomautus:

Tynnyritelineet 200 litran tynnyreille löytyvät numerolla 981480 ja numerolla 981490.

Tekninen kuvaus

Paino	57 kg
Keräystilavuus	203 l
Syvyys	800 mm

Leveys	800 mm
Korkeus	460 mm
200 litran tynnyreiden varastokapasiteetti	1
Tynnyreiden määrä	1
Tynnyrin sisältö	200 l
Pintakuorma	1000 kg/m ²
Materiaalin paksuus	3 mm
Värivalikoima	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi sallittu
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi kielletty
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Tuotetyyppi	Keräysallas